



Pozidriv bit, 1/4 cola C 6,3 BiTorsion, dijamantna prevlaka, veličina / ukupna duljina: 2/25mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	675530 2/25
GTIN	4013288191649
Razred artikla	63H

Opis

Izvedba:

Za prihvat u ručnim držačima odn. strojevima s odgovarajućim 6-kutnim prihvatnikom odn. za prihvat u drškama br. 675000 – 675050.

BiTorsion izvedba sa smanjenom tvrdoćom u torzionoj zoni za amortizaciju opterećenja šiljaka = dulji vijek trajanja. Optimalan učinak primjenom BiTorsions brzoizmjenjivih držača br. 675030. S dijamantnim slojem na profilu za postizanje minimalnih sila izbacivanja, minimalnog trošenja i povećane trajnosti:

Upotreba:

Za vijke s križnim prorezom Phillips, DIN 3128 odn. DIN ISO 2351-2.

Standard:

DIN ISO 1173.

Materijal:

Krom-vanadij specijalna legura, **žilav i tvrd.**

Tehnički opis

Veličina križnog proreza	2
ukupna duljina	25 mm
Šesterokutna drška za nastavke	C 6,3
Oznaka proizvođača	855/1 BDC PZ
Standard	DIN ISO 1173
Profil progona	Pozidriv odvijač

Vrsta proizvoda

Alat s bitovima