



## LED-radna svjetiljka, tip: 8



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081415 8
GTIN	4260131238079
Razred artikla	08C

### Opis

#### Izvedba:

Učinkovite, podesive, dugotrajne i čvrste radne svjetiljke s **elastičnim vratom i snažnim magnetskim postoljem**. Priključak na mrežnu jedinicu od 24 V ili strojno upravljanje od 24 V. Snažna LED svjetiljka u aluminijskom kućištu, hladna bijela oko 5500 kelvina. Širok kut svjetlosnog snopa 120° s ravnomjernim osvjetljenjem.

#### Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

#### Dio isporuke:

Uključena mrežna jedinica od 250 V.

#### Napomena:

Odgovarajuće stolne stezaljke i magnetske držače možete pronaći pod 081418/081419.

### Tehnički opis

Težina	1600 g
Opskrba energijom	mrežni pogon

Rasvjetno tijelo	LED
Ø magnetne noge	88 mm
Vrsta pričvršćenja	Magnetsko postolje
Jakost svjetlosti	900 lm
IP-klasa zaštite	IP 65
Snaga svjetlosti	9 W
Nazivni napon	250 V
Temperatura boje	5500 K
Kut širenja svjetlosnog snopa	120 stupanj
ATEX zona	nema
Ukupna visina	850 mm
Boja svjetlosti	hladno bijela
Širina glave svjetiljke	50 mm
Dubina glave svjetiljke	175 mm
Visina glave svjetiljke	25 mm
Vrsta proizvoda	Stolna svjetiljka / svjetiljka za radno mjesto

## Pribor

Magnetski držač montažna ploča Ø gore 95 mm	081419 95
Stolna stezaljka montažna ploča Ø gore 95 mm	081418 95