

**Kliješta s okruglim vrhom kromirana VDE izolirana, ukupna duljina: 160mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	710700 160
GTIN	4003773033790
Razred artikla	73F

Opis**Izvedba:**

S kratkim, čvrstim čeljustima (okruglim). Čeljusti iznutra glatke.

Kromirana kliješta, ručke s višekomponentnim navlakama, **izolirane do 1000 V prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

Standard:

DIN ISO 5745

Materijal:

Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju.

Tehnički opis

ukupna duljina	160 mm
Duljina čeljusti	30 mm
Oblik otvora ključa	okruglo
Standard	DIN ISO 5745
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Izvedba čeljusti	iznutra glatko
Drška	Višekomponentna navlaka
Materijal	Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju.
Površina kliješta	kromirano

Vrsta proizvoda

Okrugla kliješta