

**Kliješta s okruglim vrhom, kromirana s navlakama, ukupna duljina: 140mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	710800 140
GTIN	4003773042891
Razred artikla	73F

Opis**Izvedba:**

S kratkim, čvrstim čeljustima (okruglim). Čeljusti iznutra glatke. Kliješta kromirana, ručke s višekomponentnim navlakama.

Standard:

DIN ISO 5745

Materijal:

Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju.

Tehnički opis

ukupna duljina	140 mm
Duljina čeljusti	28 mm
Oblik otvora ključa	okruglo
Standard	DIN ISO 5745
Izvedba čeljusti	iznutra glatko
Drška	Višekomponentna navlaka
Materijal	Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju.
Površina kliješta	kromirano
Vrsta proizvoda	Okrugla kliješta

