

Erdi**Ideal-škare za lim s 2K drškom male, desni smjer obrade, ukupna duljina: 230mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	764000 230
GTIN	4010220024720
Razred artikla	73X

Opis

Izvedba:

Glava škara kovana u ljevačkom kalupu, oštrice induktivno kaljene. Dvostruki prienos poluge s integriranom oprugom za otvaranje. Krakovi od čeličnog lima, niklani. Dvokomponentna ručica s umetkom od ugodne meke tkanine, koja štiti ruke.

Glava škara od visoko kvalitetnog čelika (HRC 60), oštrice nazubljene.

Promjer rezanja: limovi do 1,2 mm, V2A limovi do 1,0 mm.

Upotreba:

Za ravne rezove i rezanje po krivulji.

Tehnički opis

Duljina oštrice	27 mm
ukupna duljina	230 mm
Primjena	desni smjer obrade
Vrsta proizvoda	Škare

Pribor

Garnitura za popravak Ideal škara za lim	764010
--	--------