

**Kombinirana kliješta, kromirana VDE izolirana, ukupna duljina: 160mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	710300 160
GTIN	4003773033783
Razred artikla	73F

**Opis****Izvedba:**

S kratkim, čvrstim čeljustima (ravna). Čeljusti nazubljene.

Kromirana kliješta, ručke s višekomponentnim navlakama, **izolirane do 1000 V prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

**Standard:**

**DIN ISO 5745**

**Materijal:**

Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju.

**Tehnički opis**

ukupna duljina	160 mm
Duljina čeljusti	30 mm
Oblik otvora ključa	plosnato
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Standard	DIN ISO 5745
izolirano do	DC 1500 V
izolirano do	AC 1000 V
Izvedba čeljusti	iznutra narovašeno
Drška	Višekomponentna navlaka

Materijal	Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju.
Površina klijesta	kromirano
Vrsta proizvoda	Plosnata klijesta