



## Ravna kliješta s dugim čeljustima, kromirana VDE izolirana, ukupna duljina: 160mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	711300 160
GTIN	4003773001904
Razred artikla	73F

### Opis

#### Izvedba:

S dugim uskim čeljustima i umetnutim zglobom.

Kromirana kliješta, ručke s višekomponentnim navlakama, **izolirane do 1000 V prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

#### Standard:

**DIN ISO 5745**

#### Materijal:

Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju.

### Tehnički opis

ukupna duljina	160 mm
Duljina čeljusti	47 mm
Oblik otvora ključa	plosnat
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Standard	DIN ISO 5745
Izvedba čeljusti	iznutra narovašeno
Drška	Višekomponentna navlaka
Materijal kliješta	Krom-vanadij-čelik
Površina kliješta	kromirano

Vrsta proizvoda

Plosnata kliješta