

**Garant**

**Višenamjenske škare s dvokomponentnom ručkom ravne savijene, namještanje širine otvora, ukupna duljina: 205mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	763040 205
GTIN	4045197600875
Razred artikla	71D

**Opis****Izvedba:**

Od visoko kvalitetnog čelika, s oprugom za otvaranje.

Visokokvalitetne univerzalne škare s ergonomskom 2K-ručkom i mekanim umetkom. Sposobnost lakog rezanja žica do Ø 2,5 mm. Podesive različite **širine otvora ručke**, zato su jednako prikladne i za male i za velike ruke.

Savijeni oblik, donja oštrica fino nazubljena.

**Upotreba:**

Višestruko primjenjive. Idealne za tanke limove, plastiku, kožu, karton, papir, žice, tkanine itd.

**Tehnički opis**

ukupna duljina	205 mm
Duljina oštrice	50 mm
Vrsta proizvoda	Škare