

**HSS bit ureznik, za navoj: M4****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	676307 M4
GTIN	4013288119087
Razred artikla	63H

Opis**Izvedba:**

Šesterokutni prihvat od 1/4 cola prema DIN 3126 C 6,3.

Prednost:

Brza, nekomplikirana zamjena bitova za bušenje, upuštanje i izradu navoja.

Upotreba:

Idealan za mobilnu uporabu prilikom popravaka i montažnih radova.

Tehnički opis

Duljina drške	14 mm
nagib	0,7 mm
ukupna duljina	36 mm
za navoj	M4
Šesterokutna drška za nastavke	C 6,3
Vrsta navoja	M
Rezni materijal	HSS
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Primjena kod vrste bušenja	do 1xD kod prolazne rupe
Vrsta proizvoda	Bit ureznik

