

**Oštrica od 6 mm s prorezom, širina oštrice: 6,5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	659928 6,5
GTIN	7610733225132
Razred artikla	63D

Opis**Izvedba:**

Oštrica od specijalne legure krom-vanadij s maksimalnom tvrdoćom i posebnom žilavošću. Površina poniklana i kromirana, vrhovi crni.

Odgovara:

Momentni odvijač br. 659906 (do Cat. 53) / 659908 (do Cat. 53) / 659911 Gr. 80; 250; 500 (do Cat. 48) / 659912 **gr. 200; 500** / 659918 / 659956 Gr. 200; 500 / 659957 Sk. 200; 500 / 659958 Sk. 200; 500 i garnitura montažnih odvijača br. 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615.

Tehnički opis

Oznaka oštrice	4
Širina noža	6,5 mm
ukupna duljina	190 mm
Duljina mjerenja	110 mm
Profil progona	Ravni odvijač
Debljina oštrice	1 mm
Vrsta proizvoda	Nastavak za odvijač