

**Ravna telefonska kliješta kromirana, s navlakama, ukupna duljina: 140mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	713100 140
GTIN	4003773035015
Razred artikla	73F

Opis**Izvedba:**

Posebno dugačke, zaobljene šiljaste čeljusti. Rezne oštrice indukcijski kaljene (cca 61 HRC), prikladne za tvrdu i meku žicu. Nazubljene čeljusti.

Kliješta kromirana. Elastične čeljusti otporne na uvijanje. Ručke s višekomponentnim navlakama.

Standard:

DIN ISO 5745

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju.

Tehnički opis

ukupna duljina	140 mm
Duljina čeljusti	42 mm
Drška	Višekomponentna navlaka
Oblik otvora ključa	ovalno šiljasti, ravno
Standard	DIN ISO 5745
Odlika čeljusti	Oštrice induktivno kaljene (cca 60 HRC).
Izvedba čeljusti	iznutra narovašeno
Materijal	Krom-vanadij-čelik
Površina	kromirano

Vrsta proizvoda

Višenamjenska kliješta