

**Momentni odvijač TorqueVario[®], maks. stezni moment: 60cNm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	659930 60
GTIN	4010995268886
Razred artikla	63K

Opis**Izvedba:**

Numerički prikaz vrijednosti zakretnog momenta preko skale na prozorčiću (40 – 50 pojedinačnih vrijednosti, ovisno o području okretnog momenta). Okretni se moment može kontinuirano namještati alatom za namještanje Torque-Setter (u opsegu isporuke). Nakon postizanja postavljene vrijednosti momenta, odvijač se čujno i osjetno iskapča i ponovno je spreman za rad. Točnost $\pm 10\%$.

Upotreba:

Za kontrolirano vijčano spajanje uz zadani okretni momenti u kombinaciji s Wiha Torque izmjenjivom oštricom br. 659932 – 659946.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta sukladno DIN EN ISO 6789.

Alat za namještanje za vel. 60-700: br. 659931 vel. 1 i za vel. 1400: Br. 659931, vel. 2.

Tehnički opis

Prikaz	analogno
maskimalan okretni moment	60 cNm
Ø	23 mm
Točnost mjerenja momenta	$\pm 10\%$
Područje okretnog momenta	10 - 60 cNm
Područje okretnog momenta	0,1 - 0,6 Nm

Podešavanje vrijednosti aktiviranja	prethodno podešeno
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Težina	150 g
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	sa skalom za namještanje
Ukupna duljina L	127 mm
Očitavanje	Nm
Priključak	izmjenjiva oštrica
Mjerni postupak	Zakretni moment
Odziv	aktivirajući
Standard	DIN EN ISO 6789
Serijski broj	TorqueVario®
Kalibriranje	O1
Smjer momenta	Pritezanje udesno
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Protokoliranje podataka	ne
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Mjerna tehnika	mehaničko
Podjela na skali 1 podjelna crtica =	0,05 Nm
Oznaka proizvođača	TorqueVario®-S
Čvrsto podešen okretni moment	ne
Vrsta proizvoda	Moment odvijač

Usluge

Kalibriranje Momentni odvijač maks. stezni moment 0,04-20 Nm	020200 0,04-20
--	----------------

Pribor

Alat za namještanje Torque Setter tip 1	659931 1
---	----------

