



HSS bit ureznik, za navoj: M8



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	676307 M8
GTIN	4013288119131
Razred artikla	63H

Opis

Izvedba:

Šesterokutni prihvat od 1/4 cola prema DIN 3126 C 6,3.

Prednost:

Brza, nekomplikirana zamjena bitova za bušenje, upuštanje i izradu navoja.

Upotreba:

Idealan za mobilnu uporabu prilikom popravaka i montažnih radova.

Primjena kod vrste bušenja: do 1×D kod prolazne rupe

ukupna duljina: 40 mm

Duljina drške: 14 mm

nagib: 1,25 mm

Tehnički opis

ukupna duljina	40 mm
nagib	1,25 mm
Duljina drške	14 mm
za navoj	M8
Šesterokutna drška za nastavke	C 6,3
Vrsta navoja	M
Rezni materijal	HSS
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Kut profila navoja vijka	60 stupanj

Primjena kod vrste bušenja

do 1xD kod prolazne rupe

Vrsta proizvoda

Bit ureznik