



## Bit stupnjevano svrdlo, Područje stupnjeva bušenja: 4-20mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	676305 4-20
GTIN	4013288119155
Razred artikla	63H

### Opis

#### Izvedba:

Šesterokutni prihvat od 1/4 cola prema DIN 3126 C 6,3.

9 stupnjeva bušenja **s porastom po 2 mm** primjenjuju se na materijal do 4 mm debljine. Sa skidačem bridova (skidačem limenog srha) na Ø 10 za lim debljine 1 mm.

#### Prednost:

Brza, nekomplikirana zamjena bitova za bušenje, upuštanje i izradu navoja.

#### Upotreba:

Idealan za mobilnu uporabu prilikom popravaka i montažnih radova.

### Tehnički opis

Područje stupnjeva bušenja	4 - 20 mm
Broj stupnjeva bušenja	9
Duljina drške	20 mm
maksimalna debljina lima	4 mm
Visina stepenice	4 mm
ukupna duljina	67 mm
nagib	2 mm
Šesterokutna drška za nastavke	C 6,3
Oznaka proizvođača	843
Rezni materijal	HSS

Vrsta proizvoda

Bit stupnjevano svrdlo