

**Momentni odvijač TorqueVario®, maks. stezni moment: 100cNm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	659930 100
GTIN	4010995264611
Razred artikla	63K

Opis**Izvedba:**

Numerički prikaz vrijednosti zakretnog momenta preko skale na prozorčiću (40 – 50 pojedinačnih vrijednosti, ovisno o području okretnog momenta). Okretni se moment može kontinuirano namještati alatom za namještanje Torque-Setter (u opsegu isporuke). Nakon postizanja postavljene vrijednosti momenta, odvijač se čujno i osjetno iskapča i ponovno je spreman za rad. Preciznost $\pm 6\%$.

Upotreba:

Za kontrolirano vijčano spajanje uz zadani okretni moment u kombinaciji s Wiha Torque izmjenjivom oštricom br. 659932 – 659946.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta sukladno DIN EN ISO 6789.

Alat za namještanje za vel. 60-700: br. 659931 vel. 1 i za vel. 1400: Br. 659931, vel. 2.

Tehnički opis

maksimalan okretni moment	100 cNm
Ø	23 mm
Prikaz	analogno
Točnost mjerenja momenta	$\pm 6\%$
Područje okretnog momenta	40 - 100 cNm

Područje okretnog momenta	0,4 - 1 Nm
Ukupna duljina L	127 mm
Standard	DIN EN ISO 6789
Mjerni postupak	Zakretni moment
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	prethodno podešeno
Očitavanje	Nm
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	sa skalom za namještanje
Odziv	aktivirajući
Priključak	izmjenjiva oštrica
Težina	147 g
Serijski broj	TorqueVario®
Kalibriranje	O1
Smjer momenta	Pritezanje udesno
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Protokoliranje podataka	ne
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Mjerna tehnika	mehaničko
Podjela na skali 1 podjelna crtica =	0,05 Nm
Oznaka proizvođača	TorqueVario®-S
Čvrsto podešen okretni moment	ne
Vrsta proizvoda	Moment odvijač

Usluge

Kalibriranje Momentni odvijač maks. stezni moment
0,04-20 Nm

020200 0,04-20

Pribor

Alat za namještanje Torque Setter tip 1

659931 1