



HSS kombinirani bit ureznici, za navoj: M3



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	676306 M3
GTIN	4013288119032
Razred artikla	63H

Opis

Izvedba:

Šesterokutni prihvat od 1/4 cola prema DIN 3126 C 6,3.

Prednost:

Brza, nekomplikirana zamjena bitova za bušenje, upuštanje i izradu navoja.

Upotreba:

Idealan za mobilnu uporabu prilikom popravaka i montažnih radova.

1 alat za 3 radna postupka:

bušenje otvora za jezgru – rezanje navoja – skidanje srha / upuštanje.

Uporaba u bušilici za desni i lijevi hod.

Primjena kod vrste bušenja: do 1×D kod prolazne rupe

ukupna duljina: 36 mm

Duljina drške: 12 mm

Duljina svrdla a: 5 mm

Spiralno svrdlo Ø: 2,5 mm

nagib: 0,5 mm

Tehnički opis

Duljina svrdla a	5 mm
Spiralno svrdlo Ø	2,5 mm
nagib	0,5 mm
ukupna duljina	36 mm
Duljina drške	12 mm
za navoj	M3

Oznaka proizvođača	847 HSS
Vrsta navoja	M
Rezni materijal	HSS
Kut vrha	60 stupanj
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Primjena kod vrste bušenja	do 1xD kod prolazne rupe
Šesterokutna drška za nastavke	C 6,3
Vrsta proizvoda	Bit ureznik