



Set HSS kobiniranih bit ureznika, 7-dijelni



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	676308
GTIN	4013288101594
Razred artikla	63H

Opis

Izvedba:

Šesterokutni priхват od 1/4 cola prema DIN 3126 C 6,3.

Prednost:

Brza, nekomplikirana zamjena bitova za bušenje, upuštanje i izradu navoja.

Upotreba:

Idealan za mobilnu uporabu prilikom popravaka i montažnih radova.

1 alat za 3 radna postupka:

bušenje otvora za jezgru – rezanje navoja – skidanje srha / upuštanje.

Uporaba u bušilici za desni i lijevi hod.**Sadržaj:**

Nastavci za kombi svrdlo/ureznik: Br. 676306 po 1 kom. vel. M3; M4; M5; M6; M8; M10
„Rapidaptor“ Spojna drška: 1 kom. slično br. 675020 vel. 6,3K (bez magneta)

Tehnički opis

Vrsta navoja	M
Rezni materijal	HSS

Kut vrha	60 stupanj
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Primjena kod vrste bušenja	do 1xD kod prolazne rupe
Broj dijelova	7
Vrsta proizvoda	Bit ureznik

Pribor

HSS kombinirani bit ureznici za navoj M8	676306 M8
HSS kombinirani bit ureznici za navoj M5	676306 M5
HSS kombinirani bit ureznici za navoj M4	676306 M4
Adapter s magnetom / brzim spajanjem 6-kutna drška 6,3K	675020 6,3K
HSS kombinirani bit ureznici za navoj M6	676306 M6
HSS kombinirani bit ureznici za navoj M3	676306 M3
HSS kombinirani bit ureznici za navoj M10	676306 M10