

**Momentni odvijač TorqueVario®, maks. stezni moment: 500cNm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	659930 500
GTIN	4010995264635
Razred artikla	63K

Opis**Izvedba:**

Numerički prikaz vrijednosti zakretnog momenta preko skale na prozorčiću (40 – 50 pojedinačnih vrijednosti, ovisno o području okretnog momenta). Okretni se moment može kontinuirano namještati alatom za namještanje Torque-Setter (u opsegu isporuke). Nakon postizanja postavljene vrijednosti momenta, odvijač se čujno i osjetno iskapča i ponovno je spreman za rad. Preciznost $\pm 6\%$.

Upotreba:

Za kontrolirano vijčano spajanje uz zadani okretni moment u kombinaciji s Wiha Torque izmjenjivom oštricom br. 659932 – 659946.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta sukladno DIN EN ISO 6789.

Alat za namještanje za vel. 60-700: br. 659931 vel. 1 i za vel. 1400: Br. 659931, vel. 2.

Tehnički opis

Prikaz	analogno
Ø	36 mm
maskimalan okretni moment	500 cNm
Točnost mjerenja momenta	$\pm 6\%$
Područje okretnog momenta	80 - 500 cNm

Područje okretnog momenta	0,8 - 5 Nm
Težina	252 g
Mjerni postupak	Zakretni moment
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	sa skalom za namještanje
Ukupna duljina L	138 mm
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Priključak	izmjenjiva oštrica
Odziv	aktivirajući
Očitavanje	Nm
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	prethodno podešeno
Standard	DIN EN ISO 6789
Serija	TorqueVario®
Kalibriranje	O1
Smjer momenta	Pritezanje udesno
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Protokoliranje podataka	ne
Mjerna tehnika	mehaničko
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Podjela na skali 1 podjelna crtica =	0,2 Nm
Oznaka proizvođača	TorqueVario®-S
Čvrsto podešen okretni moment	ne
Vrsta proizvoda	Moment odvijač

Usluge

Kalibriranje Momentni odvijač maks. stezni moment
0,04-20 Nm

020200 0,04-20

Pribor

Alat za namještanje Torque Setter tip 1

659931 1