

Garant
Spiralno svrdlo HSS W, bez prevlake, Ø DC h8: 6,2mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	114200 6,2
GTIN	4045197015709
Razred artikla	11B

Opis
Izvedba:

Standardna debljina jezgre bez širenja jezgre.

Precizno brušen vrh.

Brušena, široka užljebljenja s velikim kutom spirale.

Svijetlo brušena površina.

Sa šiljkom u obliku A od veličine 2,0 mm nadalje.

Preporuka:

Maksimalna dubina bušenja: $L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$.

Tehnički opis

Duljina žlijeba za odvođenje L_c	63 mm
Nazivni Ø D_c	6,2 mm
Broj oštrica Z	2
Tolerancija nazivnog Ø	h8
Ø drške D_s	6,2 mm
Ukupna duljina L	101 mm
Posmak f u aluminiju, plastici dugih odlomaka	0,14 mm/okr
Standard	DIN 338
preporučena maksimalna dubina bušenja L_2	53,7 mm
Kut vrha	130 stupanj
Drška	Cilindrična drška

Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS
Tip	W
Kut spirale	35-40 stupanj
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	žuto
Vrsta proizvoda	Spiralno svrdlo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	70 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	45 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima	40 m/min	N
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		