



Set HSS bit ureznika u čvrstoj kutiji, 7-dijelni



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	676309
GTIN	4013288117359
Razred artikla	63H

Opis

Izvedba:

Šesterokutni prihvatač od 1/4 inča prema DIN 3126 C 6,3.

Prednost:

Brza, nekomplikovana zamjena bitova za bušenje, upuštanje i izradu navoja.

Upotreba:

Idealan za mobilnu uporabu prilikom popravaka i montažnih radova.

Sadržaj:

Bitovi ureznika: Br. 676307 po 1 kom. vel. M3; M4; M5; M6; M8; M10

„Rapidaptor“ Spojna drška: 1 kom. slično br. 675020 vel. 6,3K (bez magneta)

Tehnički opis

Broj dijelova	7
Broj ureznika	6
Vrsta navoja	M
Rezni materijal	HSS

Razred tolerancije	ISO 2 6H
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Primjena kod vrste bušenja	do 1xD kod prolazne rupe
Vrsta proizvoda	Bit urezник

Pribor

HSS bit urezник za navoj M8	676307 M8
HSS bit urezник za navoj M4	676307 M4
Adapter s magnetom / brzim spajanjem 6-kutna drška 6,3K	675020 6,3K
HSS bit urezник za navoj M5	676307 M5
HSS bit urezник za navoj M3	676307 M3
HSS bit urezник za navoj M10	676307 M10
HSS bit urezник za navoj M6	676307 M6