



## HSS kombinirani bit ureznici, za navoj: M6



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	676306 M6
GTIN	4013288118929
Razred artikla	63H

### Opis

#### Izvedba:

Šesterokutni prihvat od 1/4 cola prema DIN 3126 C 6,3.

#### Prednost:

Brza, nekomplikirana zamjena bitova za bušenje, upuštanje i izradu navoja.

#### Upotreba:

Idealan za mobilnu uporabu prilikom popravaka i montažnih radova.

#### 1 alat za 3 radna postupka:

bušenje otvora za jezgru – rezanje navoja – skidanje srha / upuštanje.

#### Uporaba u bušilici za desni i lijevi hod.

Primjena kod vrste bušenja: do 1×D kod prolazne rupe

ukupna duljina: 41 mm

Duljina drške: 12 mm

Duljina svrdla a: 8 mm

Spiralno svrdlo Ø: 5 mm

nagib: 1 mm

### Tehnički opis

Spiralno svrdlo Ø	5 mm
ukupna duljina	41 mm
za navoj	M6
Duljina svrdla a	8 mm
nagib	1 mm
Duljina drške	12 mm

Oznaka proizvođača	847 HSS
Vrsta navoja	M
Rezni materijal	HSS
Kut vrha	60 stupanj
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Primjena kod vrste bušenja	do 1xD kod prolazne rupe
Šesterokutna drška za nastavke	C 6,3
Vrsta proizvoda	Bit ureznik