

**Oštrica od 6 mm s prorezom, širina oštrice: 4mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 659928 4 |
| GTIN | 7610733225118 |
| Razred artikla | 63D |

Opis**Izvedba:**

Oštrica od specijalne legure krom-vanadij s maksimalnom tvrdoćom i posebnom žilavošću. Površina poniklana i kromirana, vrhovi crni.

Odgovara:

Momentni odvijač br. 659906 (do Cat. 53) / 659908 (do Cat. 53) / 659911 Gr. 80; 250; 500 (do Cat. 48) / 659912 **gr. 200; 500** / 659918 / 659956 Gr. 200; 500 / 659957 Sk. 200; 500 / 659958 Sk. 200; 500 i garnitura montažnih odvijača br. 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615.

Tehnički opis

| | |
|------------------|---------------------|
| Profil progona | Ravni odvijač |
| Duljina mjerenja | 90 mm |
| ukupna duljina | 170 mm |
| Debljina oštrice | 0,6 mm |
| Oznaka oštrice | 2 |
| Širina noža | 4 mm |
| Vrsta proizvoda | Nastavak za odvijač |