



## Asortiman bit upuštača u čvrstoj kutiji, 8 dijelova



### Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 676312        |
| GTIN           | 4013288101587 |
| Razred artikla | 63H           |

### Opis

**Izvedba:**

Šesterokutni prihvatač od 1/4 inča prema DIN 3126 C 6,3.

**Prednost:**

Brza, nekomplikovana zamjena bitova za bušenje, upuštanje i izradu navoja.

**Upotreba:**

Idealan za mobilnu uporabu prilikom popravaka i montažnih radova.

**Sadržaj:**

Bitovi za upuštače, tri oštrice: Br. 676310 po 1 kom. vel. 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

Držač odvijača: Jedan kom. br. 676410

„Rapidaptor“ Spojna drška: 1 kom. slično br. 675020 vel. 6,3K (bez magneta)

### Tehnički opis

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Broj upuštača     | 6          |
| Broj oštrica Z    | 3          |
| Broj dijelova     | 8          |
| Vrh kuta upuštača | 90 stupanj |

|                 |   |
|-----------------|---|
| Rezni materijal | HSS                                       |
| Standard        | DIN 335 C                                 |
| Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno<br>konično glodalo |

## Pribor

|   |             |
|---|-------------|
| Adapter s magnetom / brzim spajanjem 6-kutna drška 6,3K | 675020 6,3K |
| Bit upuštač s 3 rezne oštrice Vanjski Ø 20,5 mm         | 676310 20,5 |
| Bit upuštač s 3 rezne oštrice Vanjski Ø 6,3 mm          | 676310 6,3  |
| Bit upuštač s 3 rezne oštrice Vanjski Ø 16,5 mm         | 676310 16,5 |
| Bit upuštač s 3 rezne oštrice Vanjski Ø 8,3 mm          | 676310 8,3  |
| Bit upuštač s 3 rezne oštrice Vanjski Ø 12,4 mm         | 676310 12,4 |
| Bit upuštač s 3 rezne oštrice Vanjski Ø 10,4 mm         | 676310 10,4 |