

**HOLEX****Savijena telefonska kliješta, neizolirana, ukupna duljina: 160mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	713600 160
GTIN	4045197283566
Razred artikla	72B

**Opis****Izvedba:**

Posebno dugačke, zaobljene šiljaste čeljusti. Rezne oštrice indukcijski kaljene (cca 61 HRC), prikladne za tvrdi i meku žicu. Narovašene čeljusti. Kliješta sjajno brušena, ručke prevučene plastikom.

**Standard:****DIN ISO 5745****Materijal:**

Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju.

**Tehnički opis**

ukupna duljina	160 mm
Duljina čeljusti	50 mm
Oblik otvora ključa	ovalno-šiljasto, pod kutem (40° – 45°)
Standard	DIN ISO 5745
Odlika čeljusti	Oštrice induktivno kaljene (cca 60 HRC).
Izvedba čeljusti	iznutra narovašeno
Drška	presvučeno plastikom
Materijal	Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju
Površina	neobrađen

Vrsta proizvoda

Višenamjenska kliješta