



Momentni odvijač sa skalom, maks. stezni moment: 120cNm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	659933 120
GTIN	4013288100641
Razred artikla	63F

Opis

Izvedba:

Ručica – Kraftform za nesmetan prijenos potrebnih okretnih momenata. S brzoizmjenjivim prihvatnikom **Rapidaptor** za vijčane nastavke od 1/4 cola s drškom C 6,3 i E 6,3.

Namještanje zakretnog momenta preko mikrometarske skale rukom (odn. od vel. 600 s ugrađenim pomoćnim alatom ili viljuškastim ključem SW17).

Funkcija:

Kod postizanja namještenog okretnog momenta izvijač se iskapča čujno i osjetno. Moment iskapčanja je neograničen.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta sukladno DIN EN ISO 6789.

Rapidaptor držač za uparivanje dostupan je u našoj internetskoj trgovini eShop (br. 675035 vel. 6,3F).

Tehnički opis

maskimalan okretni moment	120 cNm
Podjela na skali 1 podjelna crtica =	5 cNm
Prikaz	analogno
Točnost mjerenja momenta	±6 %
Prihvat nastavaka	F 6,3
Prihvat nastavaka	D6,3

Područje okretnog momenta	30 - 120 cNm
Područje okretnog momenta	0,3 - 1,2 Nm
Priključak	prihvat nastavaka 1/4 cola
Ukupna duljina L	155 mm
Mjerni postupak	Zakretni moment
Očitavanje	cNm
Standard	DIN EN ISO 6789
Težina	122 g
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Odziv	aktivirajući
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	sa skalom za namještanje
Kalibriranje	O1
Smjer momenta	Pritezanje udesno
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Protokoliranje podataka	ne
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Mjerna tehnika	mehaničko
Oznaka proizvođača	7400
Vrsta proizvoda	Moment odvijač

Usluge

Kalibriranje Momentni odvijač maks. stezni moment
0,04-20 Nm

020200 0,04-20