

**Višenamjenske škare s trapeznom oštricom, ukupna duljina: 210mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	769820 210
GTIN	4033119000735
Razred artikla	76F

Opis**Izvedba:**

Tijelo škara od čeličnog lima, oštrica podloga (dočekivač) od lakog metala. Lagano klizni rez; ručke prevučene plastikom i protukliznom zaštitom; škare kromirane u visokom sjaju.; uključujući 1 oštrica u obliku trapeza.

Prednost:

Brza i prvenstveno povoljna izmjena **trapezne oštrice**.

Upotreba:

Za rezanje gumenih, kožnih, plastičnih i drvenih profila do poprečnog presjeka cca. 10 mm.

Napomena:

Zamjenska oštrica pogledajte pod br. art. 844710, 844715, 844730 i 844745 u vel. 10.

Tehnički opis

ukupna duljina	210 mm
Duljina oštrice	60 mm
Izvedba drške	presvučeno plastikom
Materijal tijela škara	Čelični lim kromiran do visokog sjaja
Materijal kontaktne površine noža	Lagani metal
Nož PTFE s neprianjajućim slojem	ne
Izmjenjivi noževi	da
Vrsta proizvoda	Škare

Pribor

Komplet zamjenskih noževa, 10-dijelni, trapezni oblik
„experience” broj

844710