

Erdi**Ideal-škare za lim s 2K drškom, desni smjer obrade, ukupna duljina: 260mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	766000 260
GTIN	4010220019283
Razred artikla	73X

Opis

Izvedba:

Glava škara kovana u ljevačkom kalupu, oštice induktivno kaljene. Podesivi vijčani spoj, dvostruki prijenos polugom s integriranom oprugom za otvaranje.

Mikro nazubljena. Glava škara od **visoko kvalitetnog čelika** (HRC 58 – 60), krakovi od čeličnog lima, poniklani. Dvokomponentne ručke s mekanim umetkom, koji štiti ruke.

Područje rezanja: limovi do 1,8 mm; V2A limovi do 1,2 mm.

Upotreba:

Za prolazne ravne rezove i rezanje po krivulji.

Tehnički opis

Duljina oštice	33 mm
ukupna duljina	260 mm
Primjena	desni smjer obrade
Vrsta proizvoda	Škare

Pribor

Garnitura za popravak Ideal škara za lim	766020
--	--------