

**Erdi****Ideal-škare za lim s HSS oštricama, lijevi smjer obrade, ukupna duljina: 260mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	766360 260
GTIN	4010220000281
Razred artikla	73X

**Opis****Izvedba:**

Glava škara kovana u ljevačkom kalupu, oštrice induktivno kaljene. Podesivi vijčani spoj, dvostruki prijenos polugom s integriranom oprugom za otvaranje.

Glava škara s **HSS oštricama** (HRC 65). Izrazito dugačak vijek trajanja oštrica. Krakovi od čeličnog lima, poniklani. Dvokomponentne ručke s mekanim protukliznim umetkom za lagano rukovanje.

**Područje rezanja:** limovi do 1,8 mm; V2A limovi do 1,2 mm.

**Upotreba:**

Za prolazne ravne rezove i rezanje po krivulji.

**Tehnički opis**

ukupna duljina	260 mm
Duljina oštrice	33 mm
Primjena	lijevi smjer obrade
Vrsta proizvoda	Škare

**Pribor**

Garnitura za popravak Ideal škara za lim	766020
------------------------------------------	--------