

**HOLEX****Plosnato-oblja kliješta neizolirana, ukupna duljina: 200mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	713200 200
GTIN	4045197166043
Razred artikla	72B

**Opis****Izvedba:**

Posebno dugačke, zaobljene šiljaste čeljusti. Rezne oštrice indukcijski kaljene (cca 61 HRC), prikladne za tvrdu i meku žicu. Nazubljene čeljusti. Kliješta sjajno brušena, ručke prevučene plastikom.

**Standard:****DIN ISO 5745****Materijal:**

Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju.

**Tehnički opis**

ukupna duljina	200 mm
Duljina čeljusti	73 mm
Drška	presvučeno plastikom
Oblik otvora ključa	ovalno šiljasti, ravno
Standard	DIN ISO 5745
Odlika čeljusti	Oštrice induktivno kaljene (cca 60 HRC).
Izvedba čeljusti	iznutra narovašeno
Materijal	Krom-vanadij-čelik
Površina	neobrađen

Vrsta proizvoda

Višenamjenska kliješta