



## Momentni odvijač sa skalom, maks. stezni moment: 600cNm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	659933 600
GTIN	4013288101730
Razred artikla	63F

### Opis

#### Izvedba:

**Ručica** – Kraftform za nesmetan prijenos potrebnih okretnih momenata. S brzoizmjenjivim prihvatnikom **Rapidaptor** za vijčane nastavke od 1/4 cola s drškom C 6,3 i E 6,3. Namještanje zakretnog momenta preko mikrometarske skale rukom (odn. od vel. 600 s ugrađenim pomoćnim alatom ili viljuškastim ključem SW17). Sa ručicom pištolja za prijenos visokog okretnog momenta.

#### Funkcija:

Kod postizanja namještenog okretnog momenta izvijač se iskapča čujno i osjetno. Moment iskapčanja je neograničen.

#### Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta sukladno DIN EN ISO 6789.

Rapidaptor držač za uparivanje dostupan je u našoj internetskoj trgovini eShop (br. 675035 vel. 6,3F).

### Tehnički opis

Podjela na skali 1 podjelna crtica =	25 cNm
Prikaz	analogno

maskimalan okretni moment	600 cNm
Točnost mjerenja momenta	±6 %
Prihvat nastavaka	F 6,3
Prihvat nastavaka	D6,3
Područje okretnog momenta	300 - 600 cNm
Područje okretnog momenta	3 - 6 Nm
Standard	DIN EN ISO 6789
Mjerni postupak	Zakretni moment
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	sa skalom za namještanje
Odziv	aktivirajući
Ukupna duljina L	150 mm
Priključak	prihvat nastavaka 1/4 cola
Očitavanje	cNm
Težina	122 g
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Kalibriranje	O1
Smjer momenta	Pritezanje udesno
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Protokoliranje podataka	ne
Mjerna tehnika	mehaničko
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Oznaka proizvođača	7400 pištolj
Vrsta proizvoda	Moment odvijač

## Usluge

Kalibriranje Momentni odvijač maks. stezni moment  
0,04-20 Nm

020200 0,04-20

