

**Plosnato-oblakliješta, koljenasta VDE-izolirano, ukupna duljina: 220mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	713380 220
GTIN	4007582014766
Razred artikla	76B

Opis**Izvedba:**

Induktivno kaljene precizne oštrice (cca. 64 HRC) prikladne za čelične žice. Duge, zaobljene-šiljaste čeljusti s „WAVE-profilom“ za hvatanje osjetljivih dijelova kao što su npr. navojne šipke ili kabeli. Čeljusti su narovašene u prednjem dijelu. Kraci s drškama debelih stijenki **izolirani do 1000 V prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**.

Upotreba:

Idealno za elektroinstalacijske radove koljenasta izvedba za poboljšanu ergonomiju i slobodan pogled na radni prostor.

Materijal:

Specijalni alatni čelik, kliješta sjajno brušena. Drške s višekomponentnim navlakama.

Tehnički opis

ukupna duljina	220 mm
Duljina čeljusti	65 mm
Oblik otvora ključa	ovalno šiljasto, upušteno
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Odlika čeljusti	Induktivno kaljene precizne oštrice (cca. 64 HRC)
Izvedba čeljusti	unutarne izbrazdano
Drška	Višekomponentna navlaka

Materijal	Specijalni alatni čelik
Površina	neobrađen
Vrsta proizvoda	Višenamjenska kliješta