



Savijena telefonska kliješta VDE-izolirano, ukupna duljina: 200mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	713700 200
GTIN	4003773022855
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Posebno dugačke, zaobljene šiljaste čeljusti. Rezne oštrice indukcijski kaljene (cca 61 HRC), prikladne za tvrdu i meku žicu. Nazubljene čeljusti.

Kliješta kromirana, ručke s višekomponentnim navlakama.

Izolirano u skladu s DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 za radove pod naponom do 1000 V.

Standard:

DIN ISO 5745

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju.

Tehnički opis

ukupna duljina	200 mm
Duljina čeljusti	73 mm
Oblik otvora ključa	ovalno-šiljasto, sa savijenim čeljustima (cca 40° – 45°)
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Standard	DIN ISO 5745
Odlika čeljusti	Oštrice induktivno kaljene (cca 60 HRC).
Izvedba čeljusti	iznutra narovašeno
Drška	Višekomponentna navlaka

Materijal	Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju
Površina	kromirano
Vrsta proizvoda	Višenamjenska kliješta