



## Momentni odvijač sa skalom, maks. stezni moment: 880cNm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	659933 880
GTIN	4013288119308
Razred artikla	63F

### Opis

#### Izvedba:

**Ručica** – Kraftform za nesmetan prijenos potrebnih okretnih momenata. S brzoizmjenjivim prihvatnikom **Rapidaptor** za vijčane nastavke od 1/4 cola s drškom C 6,3 i E 6,3. Namještanje zakretnog momenta preko mikrometarske skale rukom (odn. od vel. 600 s ugrađenim pomoćnim alatom ili viljuškastim ključem SW17). Sa ručicom pištolja za prijenos visokog okretnog momenta.

#### Funkcija:

Kod postizanja namještenog okretnog momenta izvijač se iskapča čujno i osjetno. Moment iskapčanja je neograničen.

#### Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta sukladno DIN EN ISO 6789.

Rapidaptor držač za uparivanje dostupan je u našoj internetskoj trgovini eShop (br. 675035 vel. 6,3F).

### Tehnički opis

Podjela na skali 1 podjelna crtica =	40 cNm
Prikaz	analogno

maskimalan okretni moment	880 cNm
Točnost mjerenja momenta	±6 %
Prihvata nastavaka	F 6,3
Prihvata nastavaka	D6,3
Područje okretnog momenta	400 - 880 cNm
Područje okretnog momenta	4 - 8,8 Nm
Priključak	prihvata nastavaka 1/4 cola
Očitavanje	cNm
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Odziv	aktivirajući
Standard	DIN EN ISO 6789
Mjerni postupak	Zakretni moment
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	sa skalom za namještanje
Težina	278 g
Ukupna duljina L	150 mm
Kalibriranje	O1
Smjer momenta	Pritezanje udesno
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Protokoliranje podataka	ne
Mjerna tehnika	mehaničko
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Oznaka proizvođača	7400 pištolj
Vrsta proizvoda	Moment odvijač

## Usluge

Kalibriranje Momentni odvijač maks. stezni moment  
0,04-20 Nm

020200 0,04-20

