

**Momentni odvijač sa skalom, maks. stezni moment: 250cNm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	659936 250
GTIN	3148516660640
Razred artikla	63V

Opis**Izvedba:**

Robustan moment odvijač, namješta se preko mikrometarske skale bez greške. Unutarnji četverokut od 1/4 cola na kraju ručice.

Funkcija:

Nakon postizanja namještene vrijednosti momenta odvijač preskače sa signalom (čujnim i osjetnim) i zatim je odmah opet spreman za rad.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta sukladno DIN EN ISO 6789.

Tehnički opis

maksimalan okretni moment	250 cNm
Prikaz	analogno
Podjela na skali 1 podjelna crtica =	10 cNm
Točnost mjerenja momenta	±6 %
Prihvata nastavaka	D6,3
Područje okretnog momenta	50 - 250 cNm
Područje okretnog momenta	0,5 - 2,5 Nm
Ukupna duljina L	147 mm
Standard	ISO 6789

Očitavanje	Nm
Težina	280 g
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	sa skalom za namještanje
Mjerni postupak	Zakretni moment
Princip aktiviranja	mehanička klizna spojka
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Priključak	prihvat nastavaka 1/4 cola
Odziv	aktivirajući
Kalibriranje	O1
Smjer momenta	Pritezanje udesno
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Protokoliranje podataka	ne
Aktivacijska signalizacija	akustično
Mjerna tehnika	mehaničko
Vrsta proizvoda	Moment odvijač

Usluge

KalibriranjeMomentni odvijač maks. stezni moment 0,04-20 Nm	020200 0,04-20
--	----------------

Pribor

Ručka s reverzibilnom računom	659937
-------------------------------	--------