



Momentni odvijač sa skalom, maks. stezni moment: 1000cNm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	659936 1000
GTIN	3148516660480
Razred artikla	63V

Opis

Izvedba:

Robustan moment odvijač, namješta se preko mikrometarske skale bez greške. Unutarnji četverokut od 1/4 cola na kraju ručice.

Funkcija:

Nakon postizanja namještene vrijednosti momenta odvijač preskače sa signalom (čujnim i osjetnim) i zatim je odmah opet spreman za rad.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta sukladno DIN EN ISO 6789.

Tehnički opis

Prikaz	analogno
Podjela na skali 1 podjelna crtica =	50 cNm
maskimalan okretni moment	1000 cNm
Točnost mjerenja momenta	±6 %
Prihvata nastavaka	D6,3
Područje okretnog momenta	200 - 1000 cNm
Područje okretnog momenta	2 - 10 Nm
Princip aktiviranja	mehanička klizna spojka
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	sa skalom za namještanje

Priključak	prihvat nastavaka 1/4 cola
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Odziv	aktivirajući
Standard	ISO 6789
Ukupna duljina L	168 mm
Očitavanje	Nm
Mjerni postupak	Zakretni moment
Težina	400 g
Kalibriranje	O1
Smjer momenta	Pritezanje udesno
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Protokoliranje podataka	ne
Aktivacijska signalizacija	akustično
Mjerna tehnika	mehaničko
Vrsta proizvoda	Moment odvijač

Usluge

KalibriranjeMomentni odvijač maks. stezni moment 0,04-20 Nm	020200 0,04-20
--	----------------

Pribor

Ručka s reverzibilnom račnom	659937
------------------------------	--------