

**Iglasta kliješta 45° ukošena, ukupna duljina: 160mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	715100 160
GTIN	4003773046790
Razred artikla	73F

**Opis****Izvedba:**

Sa posebno dugačkim i uskim, zaobljeno-šiljastim čeljustima. Na 3 mm širine i 1 mm visine stanjen vrh kliješta. Čeljusti iznutra glatke. Fosfatirane čeljusti, glava polirana, ručke prevučene plastikom.

S 45° ukošenim čeljustima.

**Standard:**

**DIN ISO 5743**

**Materijal:**

Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju.

**Tehnički opis**

ukupna duljina	160 mm
Duljina čeljusti	55 mm
Oblik otvora ključa	ovalno-šiljasta, pod kutem od 45°
Standard	DIN ISO 5743
Izvedba čeljusti	iznutra glatko
Drška	presvučeno plastikom
Materijal kliješta	Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju
Površina kliješta	fosfatirano u crnoj boji, glava polirana

Vrsta proizvoda

Zahvatna kliješta