

Garant**Savijena telefonska kliješta, kromirana, s navlakama, ukupna duljina: 200mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	713440 200
GTIN	4045197375001
Razred artikla	71B

Opis**Izvedba:**

Posebno dugačke, zaobljene šiljaste čeljusti. Rezne oštrice indukcijski kaljene (cca 61 HRC), prikladne za tvrdu i meku žicu. Narovašene čeljusti.

Kliješta kromirana, ručice s ergonomski optimiziranim višekomponentnim navlakama, s protukliznom **Haptoprene** površinom.

Standard:**DIN ISO 5745****Materijal:**

Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju.

Tehnički opis

ukupna duljina	200 mm
Duljina čeljusti	73 mm
Oblik otvora ključa	ovalno-šiljasto, pod kutem (40° – 45°)
Standard	DIN ISO 5745
Odlika čeljusti	Oštrice induktivno kaljene (cca 60 HRC).
Izvedba čeljusti	iznutra narovašeno
Drška	višekomponentna navlaka za ručke s protukliznom Haptoprene površinom

Materijal	Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju
Površina	kromirano
Vrsta proizvoda	Višenamjenska kliješta