

Garant**Savijena telefonska kliješta VDE-izolirano, ukupna duljina: 200mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 713710 200 |
| GTIN | 4045197501493 |
| Razred artikla | 71B |

Opis**Izvedba:**

Posebno dugačke, zaobljene šiljaste čeljusti. Rezne oštrice indukcijski kaljene (cca 61 HRC), prikladne za tvrdu i meku žicu. Nazubljene čeljusti.

Kliješta kromirana, ručice s ergonomski optimiziranim višekomponentnim navlakama, s protukliznom **Haptoprene** površinom.

Izolirano u skladu s DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 za radove pod naponom do 1000 V.

Standard:**DIN ISO 5745****Materijal:**

Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju.

Tehnički opis

| | |
|---------------------|--|
| ukupna duljina | 200 mm |
| Duljina čeljusti | 73 mm |
| Oblik otvora ključa | ovalno-šiljasto, sa savijenim čeljustima (cca 40° – 45°) |
| Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
| Standard | DIN ISO 5745 |
| Odlika čeljusti | Oštrice induktivno kaljene (cca 60 HRC). |
| Izvedba čeljusti | iznutra narovašeno |

| | |
|-----------------|---|
| Drška | više-komponentna navlaka za ručke s protukliznom Haptoprene površinom |
| Materijal | Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju |
| Površina | kromirano |
| Vrsta proizvoda | Višenamjenska kliješta |