



Momentni odvijač bez skale, maks. stezni moment: 300cNm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	659934 300
GTIN	4013288102928
Razred artikla	63F

Opis

Izvedba:

Ručica – Kraftform za nesmetan prijenos potrebnih okretnih momenata. S brzoizmjenjivim prihvatnikom **Rapidaptor** za vijčane nastavke od 1/4 cola s drškom C 6,3 i E 6,3.

Namještanje okretnog momenta pomoću naprave za ispitivanje momenta (br. 654300 – 654460) i 6-kutnog odvijača SW7 (odn. SW10 kod vel. 600). **Tvornički su odvijači namješteni na vrijednost momenta koju se najčešće koristi.**

Funkcija:

Kod postizanja namještenog okretnog momenta izvijač se iskapča čujno i osjetno. Moment iskapčanja je neograničen.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta sukladno DIN EN ISO 6789.

Rapidaptor držač za uparivanje dostupan je u našoj internetskoj trgovini eShop (br. 675035 vel. 6,3F).

Tehnički opis

podešeni okretni moment	1,2 Nm
2 okret (360 °) odgovara	20 cNm
maskimalan okretni moment	300 cNm
Točnost mjerenja momenta	±6 %
Prihvat nastavaka	F 6,3

Prihvat nastavaka	D6,3
Područje okretnog momenta	120 - 300 cNm
Područje okretnog momenta	1,2 - 3 Nm
Odziv	aktivirajući
Standard	DIN EN ISO 6789
Ukupna duljina L	155 mm
Priključak	prihvat nastavaka 1/4 cola
Očitavanje	cNm
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	prethodno podešeno
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	bez skale za namještanje (potrebna naprava za ispitivanje)
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Težina	180 g
Mjerni postupak	Zakretni moment
Kalibriranje	O6
Smjer momenta	Pritezanje udesno
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Protokoliranje podataka	ne
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Mjerna tehnika	mehaničko
Oznaka proizvođača	7400 pre-set, 105 mm
Vrsta proizvoda	Moment odvijač

Usluge

Kalibriranje i podešavanje Momentni odvijač bez skale
maks. stezni moment 0,04-20 Nm

020170 0,04-20

Pribor

Elektronički uređaj za ispitivanje momentnog
odvijača „TST“ maks. stezni moment 10 Nm

654300 10