

Erdi**Ideal-škare za lim, desni smjer obrade, ukupna duljina: 240mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	766100 240
GTIN	4010220010969
Razred artikla	73X

Opis

Izvedba:

Glava škara kovana u ljevačkom kalupu, oštrice induktivno kaljene. Podesivi vijčani spoj, dvostruki prijenos polugom s integriranom oprugom za otvaranje.

Mikro ozubljenje. Glava škara od **nehrđajućeg čelika S** (HRC 60 – 62), kovani krakovi od punog čelika s protukliznom zaštitom.

Područje rezanja: limovi do 2,0 mm, V2A limovi do 1,5 mm.

- **Optimirana faza rezanja za bolju liniju lima.**
- **Smanjeni kut otvaranja ručki i nastavak za oštrice na zglobu smanjuju utrošak sile kod rezanja.**

Upotreba:

Za prolazne ravne rezove i rezanje po krivulji.

Tehnički opis

ukupna duljina	240 mm
Duljina oštrice	24 mm
Primjena	desni smjer obrade
Vrsta proizvoda	Škare

Pribor

Garnitura za popravak Ideal škara za lim

766110