

**Višenamjenske škare, ukupna duljina: 175mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	769805 175
GTIN	4033119000780
Razred artikla	76F

**Opis****Izvedba:**

Tijelo škara od čeličnog lima, oštrice od specijalnog čelika (**s neprianjajućom PTFE prevlakom**), podloga oštrica (dočekivač) od lakog metala. Lagano klizeći rez; ručke prevučene plastikom i protukluznom zaštitom; škare sjajno kromirane u visokom sjaju.

**Upotreba:**

Za rezanje gumenih, kožnih, plastičnih i drvenih profila do presjeka približno 15 mm.

**Napomena:**

Rezervni noževi vidi br. 769815 (popis rezervnih dijelova).

**Tehnički opis**

Duljina oštrice	25 mm
ukupna duljina	175 mm
Nož PTFE s neprianjajućim slojem	da
Vrsta proizvoda	Škare

**Pribor**

Zamjenski nož (nož, podloga i vijak) tip 175

769815 175