



## Momentni odvijač bez skale, maks. stezni moment: 600cNm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	659934 600
GTIN	4013288102935
Razred artikla	63F

### Opis

#### Izvedba:

**Ručica** – Kraftform za nesmetan prijenos potrebnih okretnih momenata. S brzoizmjenjivim prihvatnikom **Rapidaptor** za vijčane nastavke od 1/4 cola s drškom C 6,3 i E 6,3.

Namještanje okretnog momenta pomoću naprave za ispitivanje momenta (br. 654300 – 654460) i 6-kutnog odvijača SW7 (odn. SW10 kod vel. 600). **Tvornički su odvijači namješteni na vrijednost momenta koju se najčešće koristi.** Sa ručicom pištolja za prijenos visokog okretnog momenta.

#### Funkcija:

Kod postizanja namještenog okretnog momenta izvijač se iskapča čujno i osjetno. Moment iskapčanja je neograničen.

#### Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta sukladno DIN EN ISO 6789.

Rapidaptor držač za uparivanje dostupan je u našoj internetskoj trgovini eShop (br. 675035 vel. 6,3F).

### Tehnički opis


podešeni okretni moment	3 Nm
-------------------------	------

maskimalan okretni moment	600 cNm
2 okret (360 °) odgovara	50 cNm
Točnost mjerenja momenta	±6 %
Prihvat nastavaka	F 6,3
Prihvat nastavaka	D6,3
Područje okretnog momenta	300 - 600 cNm
Područje okretnog momenta	3 - 6 Nm
Odziv	aktivirajući
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	prethodno podešeno
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Ukupna duljina L	150 mm
Težina	266 g
Standard	DIN EN ISO 6789
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	bez skale za namještanje (potrebna naprava za ispitivanje)
Priključak	prihvat nastavaka 1/4 cola
Očitavanje	cNm
Mjerni postupak	Zakretni moment
Kalibriranje	O6
Smjer momenta	Pritezanje udesno
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Protokoliranje podataka	ne
Mjerna tehnika	mehaničko
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Oznaka proizvođača	7400 pre-set, pistol handle
Vrsta proizvoda	Moment odvijač

## Usluge

020170 0,04-20

Kalibriranje i podešavanje Momentni odvijač bez skale  
maks. stezni moment 0,04-20 Nm



---

## Pribor

Elektronički uređaj za ispitivanje momentnog  
odvijača „TST“ maks. stezni moment 10 Nm

654300 10