

**Mehaničarska kliješta, kromirana, ukupna duljina: 200 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	715350 200
GTIN	4003773017233
Razred artikla	73F

Opis**Izvedba:**

Čeljusti savijene pod kutom od 45°, specijalno za prihvat svjećica i drugih okruglih dijelova. Kliješta kromirana, ručke s višekomponentnim drškama.

Standard:

DIN ISO 5745

Materijal:

Krom-vanadij elektročelik, upušteno iskovan i kaljen u ulju.
Duljina čeljusti: 73 mm

Tehnički opis

ukupna duljina	200 mm
Duljina čeljusti	73 mm
Oblik otvora ključa	Savijene čeljusti pod kutom od 45°
Standard	DIN ISO 5745
Drška	Višekomponentna navlaka
Materijal	Krom-vanadij elektročelik, upušteno iskovan i kaljen u ulju
Površina	kromirano
Vrsta proizvoda	Zahvatna kliješta

