



Asortiman moment ključeva, maks. stezni moment: 250cNm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	659938 250
GTIN	3148516763693
Razred artikla	63V

Opis

Izvedba:

Robustan moment odvijač, namješta se preko mikrometerske skale bez greške. Unutarnji četverokut od 1/4 cola na kraju ručice.

Funkcija:

Nakon postizanja namještene vrijednosti momenta odvijač preskače sa signalom (čujnim i osjetnim) i zatim je odmah opet spreman za rad.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Sadržaj:

9 nastavaka, sortiranih: po 1 kom.: PZ 1-2-3; 6-kutni 3-4-5 mm; prorez 4,5-6,5-8

Ručica račne: Br. 659937

Produžetak nastavka: 100 mm

Momentni odvijač br. 659936: 1 kom. vel. 250

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta sukladno DIN EN ISO 6789.

Tehnički opis

maskimalan okretni moment	250 cNm
Kalibriranje	O1

Aktivacijska signalizacija	zvučno
Izlazni Četverokut	1/4 col
Točnost mjerenja momenta	±6 %
Mjerna tehnika	mehaničko
Zapisnik o ispitivanju	Protokol proizvođača o ispitivanju
Smjer momenta	Pritezanje udesno
Očitavanje	Nm
Protokoliranje podataka	ne
Priključak	prihvat nastavaka 1/4 cola
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Princip aktiviranja	mehanička klizna spojka
Odziv	aktivirajući
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	sa skalom za namještanje
Prikaz	analogno
Mjerni postupak	Zakretni moment
Standard	ISO 6789
Prihvat nastavaka	D6,3
Vrsta proizvoda	Moment odvijač

Usluge

KalibriranjeMomentni odvijač maks. stezni moment 0,04-20 Nm	020200 0,04-20
---	----------------

Pribor

Momentni odvijač sa skalom maks. stezni moment 250 cNm	659936 250
Momentni odvijač sa skalom maks. stezni moment 1000 cNm	659936 1000
Ručka s reverzibilnom račnom	659937