

HOLEX**Spiralno svrdlo HSS N, bez prevlake, Ø DC h8: 24,5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	116320 24,5
GTIN	4045197029737
Razred artikla	12C

Opis**Izvedba:**

Površina specijalno obrađena, zahvaljujući tome smanjena je mogućnost navarivanja materijala i **poboljšano je odvođenje odvojenih čestica.**

Preporuka:**Maksimalna dubina bušenja:**

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$.

Napomena:

Odgovarajuća redukcijaska čahura za alate s MK vratilom vidi **br. 343000-343530.**

Tehnički opis

Broj oštrica Z	2
Posmak f u čeliku < 750 N/mm ²	0,2 mm/okr
Nazivni Ø D _c	24,5 mm
Duljina žlijeba za odvođenje L _c	160 mm
Tolerancija nazivnog Ø	h8
Ukupna duljina L	281 mm
Morse konus MK veličina	3
Standard	DIN 345
preporučena maksimalna dubina bušenja L ₂	123,3 mm
Kut vrha	118 stupanj
Drška	Morse konus

Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS
Tip	N
Kut spirale	20-30 stupanj
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Spiralno svrdlo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	40 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	30 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	25 m/min	P
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	25 m/min	K
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		