

Garant**Plosnato-obra kliješta ravna VDE-izolirano, ukupna duljina: 160mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	713310 160
GTIN	4045197501462
Razred artikla	71B

Opis**Izvedba:**

Posebno dugačke, zaobljene šiljaste čeljusti. Rezne oštrice indukcijski kaljene (cca 61 HRC), prikladne za tvrdi i meku žicu. Nazubljene čeljusti.

Kliješta kromirana, ručice s ergonomski optimiziranim višekomponentnim navlakama, s protukliznom **Haptoprene** površinom.

Izolirano u skladu s DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 za radove pod naponom do 1000 V.

Standard:

DIN ISO 5745

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju.

Tehnički opis

ukupna duljina	160 mm
Duljina čeljusti	50 mm
Drška	višekomponentna navlaka za ručke s protukliznom Haptoprene površinom
Oblik otvora ključa	ovalno šiljasti, ravno
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Standard	DIN ISO 5745
Odlika čeljusti	Oštrice induktivno kaljene (cca 60 HRC).

Izvedba čeljusti	iznutra narovašeno
Materijal	Krom-vanadij-čelik
Površina	kromirano
Vrsta proizvoda	Višenamjenska kliješta