

**Savijena telefonska kliješta, kromirana, s navlakama, ukupna duljina: 200mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	713500 200
GTIN	4003773035039
Razred artikla	73F

**Opis****Izvedba:**

Posebno dugačke, zaobljene šiljaste čeljusti. Rezne oštrice indukcijski kaljene (cca 61 HRC), prikladne za tvrdu i meku žicu. Narovašene čeljusti.

Kromirana kliješta, s višekomponentnim navlakama. Elastične čeljusti otporne na uvijanje.

**Standard:**

**DIN ISO 5745**

**Materijal:**

Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju.

**Tehnički opis**

ukupna duljina	200 mm
Duljina čeljusti	73 mm
Oblik otvora ključa	ovalno-šiljasto, pod kutem (40° – 45°)
Standard	DIN ISO 5745
Odlika čeljusti	Oštrice induktivno kaljene (cca 60 HRC).
Izvedba čeljusti	iznutra narovašeno
Drška	Višekomponentna navlaka
Materijal	Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju
Površina	kromirano

Vrsta proizvoda

Višenamjenska kliješta