

**Višenamjenske škare, ukupna duljina: 200mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	769805 200
GTIN	4033119000049
Razred artikla	76F

Opis**Izvedba:**

Tijelo škara od čeličnog lima, oštrice od specijalnog čelika (**s neprianjajućom PTFE prevlakom**), podloga oštrica (dočekivač) od lakog metala. Lagano klizeći rez; ručke prevučene plastikom i protukluznom zaštitom; škare sjajno kromirane u visokom sjaju.

Upotreba:

Za rezanje gumenih, kožnih, plastičnih i drvenih profila do presjeka približno 15 mm.

Napomena:

Rezervni noževi vidi br. 769815 (popis rezervnih dijelova).

Tehnički opis

Duljina oštrice	42 mm
ukupna duljina	200 mm
Nož PTFE s neprianjajućim slojem	da
Vrsta proizvoda	Škare

Pribor

Zamjenski nož (nož, podloga i vijak) tip 200

769815 200