



Savijena telefonska kliješta izolirane uranjanjem prema VDE, ukupna duljina: 200mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	713735 200
GTIN	4003773016090
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Posebno dugačke, zaobljene šiljaste čeljusti. Rezne oštrice indukcijski kaljene (cca 61 HRC), prikladne za tvrdu i meku žicu. Nazubljene čeljusti.

Kromirana kliješta, drške obložene plastikom, **izolirana uranjanjem**.

Izolirano u skladu s DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 za radove pod naponom do 1000 V.

Standard:

DIN ISO 5745

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju.

Tehnički opis

ukupna duljina	200 mm
Duljina čeljusti	73 mm
Oblik otvora ključa	ovalno-šiljasto, sa savijenim čeljustima (cca 40° – 45°)
Standard	DIN ISO 5745
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Odlika čeljusti	Oštrice induktivno kaljene (cca 60 HRC).
Izvedba čeljusti	iznutra narovašeno

Drška	presvučeno plastikom
Materijal	Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju
Površina	kromirano
Vrsta proizvoda	Višenamjenska kliješta