

**Garant****Plosnato-oblja kliješta ravna VDE-izolirano, ukupna duljina: 200mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	713310 200
GTIN	4045197501479
Razred artikla	71B

**Opis****Izvedba:**

Posebno dugačke, zaobljene šiljaste čeljusti. Rezne oštrice indukcijski kaljene (cca 61 HRC), prikladne za tvrdu i meku žicu. Nazubljene čeljusti.

Kliješta kromirana, ručice s ergonomski optimiziranim višekomponentnim navlakama, s protukliznom **Haptoprene** površinom.

**Izolirano u skladu s DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** za radove pod naponom do 1000 V.

**Standard:**

**DIN ISO 5745**

**Materijal:**

Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju.

**Tehnički opis**

ukupna duljina	200 mm
Duljina čeljusti	73 mm
Drška	višekomponentna navlaka za ručke s protukliznom Haptoprene površinom
Oblik otvora ključa	ovalno šiljasti, ravno
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Standard	DIN ISO 5745
Odlika čeljusti	Oštrice induktivno kaljene (cca 60 HRC).

Izvedba čeljusti	iznutra narovašeno
Materijal	Krom-vanadij-čelik
Površina	kromirano
Vrsta proizvoda	Višenamjenska kliješta